


Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M8X30



Artikelnummer	08070.080.030
Merk	-
UBB	500645151381
UNSPSC	31161612
EAN	8717077056046
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	30 mm
Klasse	4.6
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal 4 .


Standaarden

DIN	604/555
-----	---------

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L > 200$ mm	41
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
dk(max.)	16.55
g (max.)	3
k	5
L (mm)	30

Technische tekening



m	6.5
P	1.25
s	13
α (min.)	90

FABORY