


Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M8X35



Artikelnummer	08070.080.035
Merk	-
UBB	500645151464
UNSPSC	31161612
EAN	8717077056053
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Klasse	4.6
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal 4 .


Standaarden

DIN	604/555
-----	---------

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L > 200$ mm	41
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
dk(max.)	16.55
g (max.)	3
k	5
L (mm)	35

Technische tekening



m	6.5
P	1.25
s	13
α (min.)	90

FABORY