

Verzonken slotbout met hoog vierkant met zeskantmoer DIN 605/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M8X60

Artikelnummer 08206.080.060

Merk -

UBB 951351343854

UNSPSC 31161612

EAN 8715492553447

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	60 mm
Klasse	4.6
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal 4 .


Standaarden

DIN 605/555

Technische specificatie

b (min.)	22
d-D	M8
dk(max.)	20.65
L (mm)	60
m	6.5
P	1.25

Technische tekening



fn (max.)	9.45
s	13
v (max.)	8.58

FABORY