



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X16

Artikelnummer 08250.050.016

Merk -

UBB 950351599531

UNSPSC 31161612

EAN 8715492554703

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	16 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk(max.)	13.55
k (max.)	3.3

Technische tekening

L (mm)	16
m	4
P	0.8
fn (max.)	4.1
s	8
Vn (max.)	5.48

