


Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M5X70



Artikel nummer	08250.050.070
Merk	-
UBB	950351600503
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554819
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	70
Remarks	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad


Standaarden

NEN	≈303/697
NF	≈E27-351 / E25-402
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	22
b (min.): L ≤ 125mm	16
d _k (max.)	13.55
k (max.)	3.3
m	4
P	0.80
f _n (max.)	4.1

Technische tekening



s

8

V_n (max.)

5.48

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS