



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X80

Artikelnummer 08250.050.080

Merk -

UBB 952351692654

UNSPSC 31161612

EAN 8715492554826

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	80 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555

Technische specificatie

b (min.): 22
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \leq 125$ mm 16

d-D M5

dk(max.) 13.55

k (max.) 3.3

Technische tekening

L (mm)	80
m	4
P	0.8
fn (max.)	4.1
s	8
Vn (max.)	5.48

