



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X35

Artikelnummer 08250.060.035

Merk -

UBB 950351601006

UNSPSC 31161612

EAN 8715492554888

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	35 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
DIN	603/555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk(max.)	16.55
k (max.)	3.88

Technische tekening

L (mm)	35
m	5
P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

