



## Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X140

Artikelnummer 08250.060.140

Merk -

UBB 950351602418

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555038

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                |        |
|----------------|--------|
| Diameter       | M6     |
| Lengte         | 140 mm |
| Klasse         | 4.6    |
| Materiaalsoort | Staal  |
| Draadrichting  | Rechts |

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

### Standaarden

|     |                  |
|-----|------------------|
| BS  | ≈4933/3692       |
| ISO | ≈8677/4034       |
| NF  | ≈E27-351/E25-402 |
| DIN | 603/555          |
| NEN | ≈303/697         |

### Technische specificatie

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 24    |
| b (min.): L≤125mm         | 18    |
| d-D                       | M6    |
| dk(max.)                  | 16.55 |
| k (max.)                  | 3.88  |

### Technische tekening

|           |      |
|-----------|------|
| L (mm)    | 140  |
| m         | 5    |
| P         | 1    |
| fn (max.) | 4.6  |
| s         | 10   |
| Vn (max.) | 6.48 |

