



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X20

Artikelnummer 08250.080.020

Merk -

UBB 950351602582

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555199

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034

Technische specificatie

b (min.): 28
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L > 200$ mm 41

b (min.): $L \leq 125$ mm 22

d-D M8

dk(max.) 20.65

Technische tekening

k (max.)	4.88
L (mm)	20
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

