



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X50

Artikelnummer	08250.080.050
Merk	-
UBB	950351603168
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555250
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk(max.)	20.65

Technische tekening

k (max.)	4.88
L (mm)	50
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

