



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X170

Artikelnummer 08250.080.170

Merk -

UBB 954351413461

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555403

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	170 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555

Technische specificatie

b (min.): 28
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 41

b (min.): $L \leq 125$ mm 22

d-D M8

dk(max.) 20.65

Technische tekening

k (max.)	4.88
L (mm)	170
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

