
FABORY



# Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X200

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 08250.080.200 |
| Merk | - |
| UBB | 950351604729 |
| UNSPSC | 31161612 |
| EAN | 8715492555427 |
| PKG. van 50 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M8 |
| Lengte | 200 mm |
| Klasse | 4.6 |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal \|4\|.Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8) |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| NEN | ≈303/697 |
| NF | ≈E27-351/E25-402 |
| ISO | ≈8677/4034 |
| BS | ≈4933/3692 |
| DIN | 603/555 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 28 |
| b (min.): L200mm | 41 |
| b (min.): L≤125mm | 22 |
| d-D | M8 |
| dk(max.) | 20.65 |

## Technische tekening

| | |
|---|---|
| k (max.) | 4.88 |
| L (mm) | 200 |
| m | 6.5 |
| P | 1.25 |
| fn (max.) | 5.6 |
| s | 13 |
| Vn (max.) | 8.58 |

