



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X50

Artikelnummer 08250.100.050

Merk -

UBB 950351605486

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555496

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 32
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 45

b (min.): $L \leq 125$ mm 26

d-D M10

dk(max.) 24.65

Technische tekening

k (max.)	5.38
L (mm)	50
m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58

