
FABORY



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X75

Artikelnummer	08250.100.075
Merk	-
UBB	950351605973
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555540
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	75 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	≈303/697
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk(max.)	24.65

Technische tekening

k (max.)	5.38
L (mm)	75
m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58

