



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X300

Artikelnummer 08250.100.300

Merk -

UBB 950351607797

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555731

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	300 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk(max.)	24.65

Technische tekening

k (max.)	5.38
L (mm)	300
m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58

