



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X75

Artikelnummer 08250.120.075

Merk -

UBB 950351609025

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555908

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	75 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
dk(max.)	30.65

Technische tekening

k (max.)	6.95
L (mm)	75
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

