



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X80

Artikelnummer 08250.120.080

Merk -

UBB 950351609108

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555915

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk(max.)	30.65

Technische tekening

k (max.)	6.95
L (mm)	80
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

