



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X180

Artikelnummer 08250.120.180

Merk -

UBB 950351610171

UNSPSC 31161612

EAN 8715492556011

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	180 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034

Technische specificatie

b (min.): 36
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): L200mm 49

b (min.): $L \leq 125$ mm 30

d-D M12

dk(max.) 30.65

Technische tekening

k (max.)	6.95
L (mm)	180
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

