



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X190

Artikelnummer	08250.120.190
Merk	-
UBB	950351610254
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556028
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	190 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
dk(max.)	30.65

Technische tekening

k (max.)	6.95
L (mm)	190
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

