
FABORY



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X260

Artikelnummer	08250.120.260
Merk	-
UBB	950351610668
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556097
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	260 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	≈303/697
DIN	603/555
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk(max.)	30.65

Technische tekening

k (max.)	6.95
L (mm)	260
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

