
FABORY



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X100

Artikelnummer	08250.160.100
Merk	-
UBB	950351611732
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556400
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	100 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk(max.)	38.8

Technische tekening

k (max.)	8.95
L (mm)	100
m	13
P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7

