



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X120

Artikelnummer	08250.160.120
Merk	-
UBB	950351611815
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556424
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	120 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034

Technische specificatie

b (min.): 44
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 57

b (min.): $L \leq 125$ mm 38

d-D M16

dk(max.) 38.8

Technische tekening

k (max.)	8.95
L (mm)	120
m	13
P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7

