



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 5X20MM

Artikelnummer	08280.050.020
Merk	-
UBB	951351604974
UNSPSC	31161508
EAN	8715492556813
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NF	E25-607
NEN	2260
DIN	571

Technische specificatie

D (mm)	5
k	3.5
L (mm)	20
s	8

Technische tekening

