
FABORY



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 5X30MM

Artikelnummer	08280.050.030
Merk	-
UBB	951351605138
UNSPSC	31161508
EAN	8715492556837
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	30 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

DIN	571
NF	E25-607
NEN	2260

Technische specificatie

D (mm)	5
k	3.5
L (mm)	30
s	8

Technische tekening

