

Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 6X50MM



Artikel nummer 08280.060.050

Merk -

UBB 950351108085

UNSPSC 31161508

EAN 8715492556950

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (mm) 6

Lengte (L) 50

Remarks Hout Schroefdraad vlg's DIN 7998.

Aandraaivoorziening Buitenzeskant

Kopsoort Zeskantkop

Materiaalsoort Staal

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Standaarden

NF E25-607

NEN 2260

DIN 571

Technische specificatie

s 10

k 4

Technische tekening

