



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 8X100MM

Artikelnummer	08280.080.100
Merk	-
UBB	950351111451
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557414
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Lengte	100 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NF	E25-607
DIN	571
NEN	2260

Technische specificatie

D (mm)	8
k	5.5
L (mm)	100
s	13

Technische tekening

