
FABORY



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 10X40MM

Artikelnummer	08280.100.040
Merk	-
UBB	950351112103
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557537
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10 mm
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NF	E25-607
DIN	571
NEN	2260

Technische specificatie

D (mm)	10
k	7
L (mm)	40
s	17

Technische tekening

