



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 10X130MM

Artikelnummer	08280.100.130
Merk	-
UBB	950351113275
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557643
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10 mm
Lengte	130 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NF	E25-607
DIN	571
NEN	2260

Technische specificatie

D (mm)	10
k	7
L (mm)	130
s	17

Technische tekening

