



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 10X180MM

Artikelnummer	08280.100.180
Merk	-
UBB	951351605880
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557681
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10 mm
Lengte	180 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NF	E25-607
NEN	2260
DIN	571

Technische specificatie

D (mm)	10
k	7
L (mm)	180
s	17

Technische tekening

