



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 10X200MM

Artikelnummer	08280.100.200
Merk	-
UBB	951351605963
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557698
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10 mm
Lengte	200 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NEN	2260
NF	E25-607
DIN	571

Technische specificatie

D (mm)	10
k	7
L (mm)	200
s	17

Technische tekening

