



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X300MM

Artikelnummer	08280.120.300
Merk	-
UBB	500621756534
UNSPSC	31161508
EAN	8715494507929
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	12 mm
Lengte	300 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

DIN	571
NEN	2260
NF	E25-607

Technische specificatie

D (mm)	12
k	8
L (mm)	300
s	19

Technische tekening

