



Slotbout DIN 603 Staal Blank 8.8 M8X20

Artikelnummer	08310.080.020
Merk	-
UBB	950351617770
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558305
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Spoed (P)	1.25
Klasse	8.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4933
ISO	≈8677
NEN	≈303
DIN	603

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L > 200$ mm	41
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
dk(max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	20
P	1.25
fn (max.)	5.6
Vn (max.)	8.58

Technische tekening

