




Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring hoog model DIN 982 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10 M20

Artikelnummer	12662.200.001
Merk	-
UBB	950355972510
UNSPSC	31161727
EAN	8715492579638
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Klasse	10
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7040
DIN	982
NF	≈E25-409

Technische specificatie

d-D	M20
h	22
P	2.5
s	30

Technische tekening

