




Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal, ISO-Metrisch DIN 980V Staal Thermisch verzinkt 8 ISO metrisch M5

Artikelnummer 12885.050.001

Merk -

UBB 500648367737

UNSPSC 31161727

EAN 8717077217195

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze

Standaarden

DIN	980-V
BS	4929-1
ISO	7042
NF	E25-410
NEN	2452

FABORY

geen bedekking. De
corrosiebestendigheid
wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd wordt
door de zinklaag van
het tegendeel.ISO
metrisch

Technische specificatie

d-D	M5
h (max.)	5.1
P	0.8
s	8

Technische tekening

