
FABORY



Spanschroefmoer met 2 aanlaseinden DIN 1480 Staal S235JR Blank M10

Artikelnummer	16160.100.001
Merk	-
UBB	950355160538
UNSPSC	31162405
EAN	8715492585110
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	S235JR
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Met 2 laseinden volgens DIN 34828 in staal S235JR

Standaarden

DIN	1480

Technische specificatie

d-D	M10
e	30
L1	125
L2 (max.)	407
L2 (min.)	300
P	1.5

Technische tekening

