

## Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M5X35



Artikel nummer	16181.050.035
Merk	-
UBB	500647854917
UNSPSC	31161610
EAN	8717077275249
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
d <sub>1</sub>	M5
Lengte (L) (mm)	35
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

DIN	444 B
-----	-------

### Technische specificatie

b (min.): L≤125mm	16
d <sub>2</sub> (H9)	5
d <sub>3</sub> (max.)	12
P	0.80
s (max.)	6

### Technische tekening

