

Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M10X60



Artikelnummer	16181.100.060
Merk	-
UBB	500647858892
UNSPSC	31161610
EAN	8717077275638
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	444-B
-----	-------

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
d2(H9)	10
d3(max.)	20
L (mm)	60
P	1.5
s (max.)	12

Technische tekening

