FABORY



Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M10X100

Artikelnummer	16181.100.100
Merk	-
UBB	500647859478
UNSPSC	31161610
EAN	8717077275690
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	100 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	444-B

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
d2(H9)	10
d3(max.)	20
L (mm)	100
P	1.5
s (max.)	12

Technische tekening

