



Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M10X140

Artikelnummer	16181.100.140
Merk	-
UBB	500647859882
UNSPSC	31161610
EAN	8717077275737
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	140 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	444-B
-----	-------

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
d2(H9)	10
d3(max.)	20
L (mm)	140
P	1.5
s (max.)	12

Technische tekening

