



## Staaldraadklem, RVS A4 10MM

Artikelnummer	16728.100.001
Merk	-
UBB	950465018881
UNSPSC	31162904
EAN	8715492593221
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Materiaal­soort	Roestvast­staal (RVS)
Draad­soort	Metrische schroef­draad
Voor kabel­diameter	10
Materiaal­soort Technisch	A4
Remarks	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze draadklemmen enigszins afwijken.

### Standaarden

### Technische specificatie

a	18
b	22
d <sub>1</sub>	M8
h <sub>1</sub>	43
Min. aantal klemmen	5
L	37
t	22

### Technische tekening

