FABORY



Staaldraadklem DIN 741/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 5MM

Artikelnummer	16829.050.001
Merk	-
UBB	950465002299
UNSPSC	31162904
EAN	8715492593634
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Voor kabeldiameter	5mm
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	De bijbehorende zeskantmoeren hebben sterkteklasse l5l

Standaarden

DIN	741/555

Technische specificatie

a	11
b	13
d1	5
h1	24
Min. aantal klemmen	3
L	23
t	11

Technische tekening

