



Staaldraadklem DIN 741/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 12MM

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 16829.120.001 |
| Merk | - |
| UBB | 950465008312 |
| UNSPSC | 31162904 |
| EAN | 8715492593689 |
| PKG. van 25 | Alleen volledige verpakkingen |

Technische parameters

| | |
|----------------------|--|
| Materiaalsoort | Staal |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Voor kabeldiameter | 12 |
| Remarks | De bijbehorende zeskantmoeren hebben sterkteklasse I5I |

Standaarden

| | |
|-----|---------|
| DIN | 741/555 |
|-----|---------|

Technische specificatie

| | |
|---------------------|-----|
| a | 24 |
| b | 26 |
| d ₁ | M10 |
| h ₁ | 56 |
| Min. aantal klemmen | 5 |
| L | 42 |
| t | 23 |

Technische tekening

