



Staaldraadklem DIN 741/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 13MM

Artikelnummer	16829.130.001
Merk	-
UBB	950465002786
UNSPSC	31162904
EAN	8715492593696
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Voor kabeldiameter	13
Remarks	De bijbehorende zeskantmoeren hebben sterkteklasse I5I

Standaarden

DIN	741/555
-----	---------

Technische specificatie

a	24
b	30
d ₁	M10
h ₁	55
Min. aantal klemmen	5
L	42
t	23

Technische tekening

