



Staaldraadklem DIN 741/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 40MM

Artikelnummer	16829.400.001
Merk	-
UBB	950465003511
UNSPSC	31162904
EAN	8715492593818
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Voor kabeldiameter	40mm
Materiaal soort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	De bijbehorende zeskantmoeren hebben sterkteklasse I5I

Standaarden

DIN	741/555
-----	---------

Technische specificatie

a	58
b	60
d1	16
h1	140
Min. aantal klemmen	8
L	88
t	45

Technische tekening

