



Draadstang lengte 1 meter overmaats DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 4.8 M10

Artikelnummer	20140.100.001
Merk	-
UBB	951353444635
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604590
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	1000 mm
Klasse	4.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte draadstangen met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

DIN	976-1A
NF	E25-136

d-D	M10
L (mm)	1000
P	1.5

FABORY

