FABORY



Draadstang lengte 1 meter overmaats DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 8.8 M30

Artikelnummer	20150.300.001
Merk	-
UBB	950353454792
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604767
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	1000 mm
Klasse	8.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte draadstangen met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).1 meter overmaats

Standaarden

DIN	976-1A
NF	E25-136

Technische specificatie

d-D	M30
L (mm)	1000
P	3.5

Technische tekening

