

Tapeind inschroeflengte $\approx 1d$ DIN 938 Staal Blank 5.6 (AD-W7) voor drukvaten M16X80



Artikelnummer	21545.160.080
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500648208683
-----	--------------

UNSPSC	31161610
--------	----------

EAN	8717077219809
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	80 mm
Klasse	5.6 (AD-W7)
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-135
DIN	938

Info

ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 70 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte $L = 70$ mm en de inschroeflengte $b_1 = 10$ mm. De totale lengte is dus $70 + 10 = 80$ mm. De draadlengte aan de moerzijde $b_2 = 26$ mm. De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie

Sk6, vlgs DIN
13-51, vervaardigd,
d.w.z. "zwaar
gaand", voorkomt
meedraaien van
het tapeind bij
demontage. De
tapeinden vlgs
DIN 938 met een
inschroeflengte
 $\approx 1d$ worden
o.a. toegepast in
staal voor drukvaten

Technische specificatie

b	38
$b_m \approx 1d$	16
$b_2 = L - (x_1 + 3)$ t/m $L \leq$	45
d-D	M16
L (mm)	80
P	2
x	5

Technische tekening

