



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7M - Gr.2HM 1/2X155 (6.1/8)

Artikelnummer	22085.127.155
Merk	-
UBB	500578758871
UNSPSC	31161619
EAN	8715494376815
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/2 Inch
Lengte	155 mm
Klasse	Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	13

Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Technische specificatie

B	0.875
L (mm)	155

Technische tekening

