



## Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X135 (5.1/4)

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 22090.285.133 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 950353438217 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161619 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492618337 |
|-----|---------------|

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| PKG. van 1 | Alleen volledige verpakkingen |
|------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Diameter                 | 1.1/8 Inch            |
| Lengte                   | 135 mm                |
| Klasse                   | Gr.B7 - Gr.2H         |
| Materiaalsoort           | Staal                 |
| Materiaalsoort Technisch | ASTM A193 - ASTM A194 |
| Draadrichting            | Rechts                |
| Oppervlaktebedekking     | Blank                 |
| Draadsoort               | 8 Unified National    |
| Gangen per Inch          | 8                     |

Info

De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

### Standaarden

|      |               |
|------|---------------|
| ASTM | A193/A194     |
| ASME | B16.5/B18.2.2 |
| BS   | ≈4882         |

### Technische specificatie

|        |        |
|--------|--------|
| B      | 1.8125 |
| L (mm) | 135    |
| M      | 28.2   |

### Technische tekening

FABORY

