FABORY



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X140 (5.1/2)

Artikelnummer	22090.285.139
Merk	-
UBB	950353071232
UNSPSC	31161619
EAN	8715492618344
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.1/8 Inch
Lengte	140 mm
Klasse	Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	8 Unified National
Gangen per Inch	8
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Technische specificatie

B	1.8125
L (mm)	140
M	28.2

Technische tekening

FABORY

